

Suiden

カルテック独自の光触媒テクノロジー搭載

光触媒 除菌・脱臭機

Air Create

光触媒で、空気は生まれ変わる。

Suiden
Produced by 

“大空間”床置き

60畳タイプ

SPD-F01K

POINT

1


ウイルス・菌・ニオイの元をすばやく浄化
"ターボモード" 搭載。

30分で60畳の

大空間をスピード浄化!

60畳の大空間も
約30分でウイルス、菌、
ニオイを改善。

10分で20畳 (31㎡)
20分で40畳 (62㎡)
30分で60畳 (93㎡)
一気に浄化します。



操作パネル (天板カバー下)

- 電源ランプ
- センサー感度スイッチ
- 点灯表示切換スイッチ
- 風量切換スイッチ


- ターボ
- 強
- 弱
- 静音
- 自動

ターボモードスイッチ



※風量が「自動」に設定されていると、本機が感知したニオイの強さによって自動で風量が切り換わります。

空間のニオイの
強さは、センサーの色で
表示されます。(3段階)



- 緑 あまりニオわない
- 黄 少しニオウ
- 赤 すごくニオウ

光触媒で、空気は生まれ変わる。

超薄型 奥行

120mm

544mm

142mm

203mm

736mm

吹出口

ニオイセンサーランプ

Suiden

「天板カバー」



高級感を引き立てる
天然竹材を使用

花粉フィルター

プレフィルター

おすすめ利用シーン

ウイルスや菌が気になる「3密空間」で大活躍!

教室



病院



オフィス



店舗




POINT

2

4枚の光触媒フィルターとLEDの
"両面照射"だから分解力が桁違い！



[光触媒フィルター]



[LED照射イメージ]

※電源を入れるとパープルに発光します




[上部から構造]

お手入れ

数ヶ月に一度、浸け置き洗いするだけで、
分解性能が再生します！

フィルター
洗浄方法




※約10時間浸け置き



※4枚同時に



天日で
自然乾燥
させる




※約4時間乾燥

※容器は、45Lのダストボックスをご利用いただくと便利です。

POINT

3

気になる花粉もしっかりキャッチしてくれる
"花粉フィルター"搭載！



空気中に浮遊する花粉やほこりを、
花粉フィルターがブロックします。



—SULDEN
n.com




Air Create

Kaltech — Technology


カルテック独自の
「光触媒技術」で空気中の悪臭成分や有害物質、
ウイルスなどを分解し、
キレイな空気へと浄化します。

・サイドフロー構造 (独自の光触媒技術)

光触媒フィルターに対して空気の流れを水平にすることで悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを繰り返し酸化分解し、生まれたてのようなキレイな空気へと浄化します。[特許出願中]



・驚くほど脱臭できる、除菌できる光触媒フィルター



※試験空間であり、実使用空間での試験ではありません。
※1 評価空間 1 m³ (自社)測定:ガステック製検知管 92L 初期濃度 6.25ppm
※2 カルテック社製約 8 畳用機種

SPD-F01K

大空間タイプ

国内専用

光触媒テクノロジー搭載
大空間 床置き 除菌・脱臭機

仕様

型名	SPD-F01K	希望小売価格	オープン価格	
消臭・脱臭方式	光触媒フィルター + 花粉フィルター			
電源 (定格入力)	AC100V 50-60Hz 共用			
適応空間 (目安) ^{※1}	約60畳 93m ³ (30分)			
風量モード	ターボ	強	弱	静音
消費電力	135 W	90 W	65 W	60 W
運転音	62 dB	56 dB	47 dB	36 dB
外形寸法	W:736mm × H:544mm × D:203mm			
質量	約16kg			
電源コード長さ	1.8m			

※1 当社基準にて、臭気が気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)



●修理について 補修用パーツの発注および修理などお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日を確認の上、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた有償修理を独自設定しています。
●保証について 製品の保証期間は納入日より1年とし、次の場合に限る無償修理の対象となります。

取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。(日本国内でご使用の場合に限ります。)ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしません。また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

▲安全に関するご注意 ●本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品など特殊用途については、確認の上使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
●本体には、挿入および電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。

▲警告:設置工事や電源工事が必要とする製品については、専門業者もしくは有資格者が工事を行ってください。素人工事は、事故やトラブルの原因になります。

★長年ご使用の機器の点検を!

愛惜点検

このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても時々運転しないことがある
- 運転中に異常な音や振動がある
- 本体が変形している、異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがする
- その他の異常がある

お願い
異常があればご使用を即、中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

製品サイト



Suiden

株式会社スイデン

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。
東京支店 ☎(03)5831-1370 fax (03)5831-1373 仙台営業所 ☎(022)288-4777 fax (022)288-4778
大阪支店 ☎(06)6772-2241 fax (06)6772-7776 北関東営業所 ☎(0277)76-1805 fax (0277)76-1807
名古屋支店 ☎(052)882-3621 fax (052)882-3691 静岡営業所 ☎(054)280-2225 fax (054)280-2226
福岡支店 ☎(092)471-6201 fax (092)471-6524 富山営業所 ☎(076)407-1801 fax (076)407-1802
広島営業所 ☎(082)292-6311 fax (082)292-6310 高松営業所 ☎(087)843-4896 fax (087)843-4895

●印刷物のため、製品の色は実物の色と多少異なる場合があります。
●商品の価格や仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
●修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの販売店、または最寄りのスイデンサービスショップへどうぞ。
●表示価格(希望小売価格)に消費税は含まれていません。

インターネット/スイデンホームページURL
<https://www.suiden.com>

●スイデン製品取扱店

山下工機株式会社
横浜市神奈川区上町1番23号
TEL (0848) 23-0711
FAX (0848) 21-0184

2021年1月現在・カタログNo.SPД-2101-11.41

■スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等どうぞ!

